


Luchtkeerplaat, u-voorpaneel, Refrofit-afscherming, textiel



De luchtkeerplaat met u-vormig voorpaneel bedekt een lege sleuf om een luchtstroom te voorkomen. Het u-vormige voorpaneel is geschikt voor een EMC-pakking van textiel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

luchtkeerplaat elimineert luchtlekken in lege sleuven

Het deksel wordt in de geleiderail gedrukt

SPECIFICATIES

Producttype:	Air Baffle
Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Productfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type:	Met voorpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Diepte	EMC-afscherming	Rekbreedte	Werkt met
20848-728	3U	1	160mm	Nee (achteraf te installeren)	4HP	Subracks, Gevallen

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Diepte	EMC-afscherming	Rekbreedte	Werkt met
20848-729	3U	1	220mm	Nee (achteraf te installeren)	4HP	Subracks, Gevallen
20848-736	6U	1	160mm	Nee (achteraf te installeren)	4HP	Subracks, Gevallen
20848-737	6U	1	220mm	Nee (achteraf te installeren)	4HP	Subracks, Gevallen

Table 2/2

Catalogusnummer	Snelle verzending
20848-728	Nee
20848-729	Nee
20848-736	Nee
20848-737	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Luchtkeerplaat voor 280 mm diep en voor 80 mm I/O-kaarten achter verkrijgbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE