


ATCA-voorpaneel, al-profiel, versterkt met veerbelasting



AdvancedTCA voorpaneel voor veerbelaste IEA-handgreep met gegoten eindstuk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Configuratie: Voorpaneel met IEA-handgreep (met/zonder veerbelasting)

Al-extrusie; voor EMC-afdichting van gaas

SPECIFICATIES

Diepte (D):	1mm
Rekbreedte:	6HP
Rekhoogte:	8U
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel


Table 1/2

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Afwerking	Hoogte (H)
31596-899	1	Plunjer	RAW	RAW	Gepassiveerd	323.15mm
31596-900	1	Hendel	RAW	RAW	Gepassiveerd	323.15mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
31596-899	29mm	Nee
31596-900	29mm	Nee

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE