


Backplane With Through-Connected Signal Lines

Backplane with Through Connected Signal Lines.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Power supply at each connector position (row 1 + 32)

Adaptation fields for power connections on 2-layer backplanes

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Sleufbreedte	Connectortype
23007-010	Achterplaat	10	3U	60 signaallijnen	4HP	C64F
23007-021	Achterplaat	21	3U	60 signaallijnen	4HP	C64F
23007-040	Achterplaat	10	3U	60 signaallijnen	4HP	C96F
23007-051	Achterplaat	21	3U	60 signaallijnen	4HP	C96F

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Sleufbreedte	Connectortype
23007-081	Achterplaat	21	3U	60 signaallijnen	4HP	
23007-114	Achterplaat	14	3U	60 signaallijnen	3HP	C64F
23007-128	Achterplaat	28	3U	60 signaallijnen	3HP	C64F
23007-158	Achterplaat	28	3U	60 signaallijnen	3HP	C96F
23007-188	Achterplaat	28	3U	60 signaallijnen	3HP	
23007-410	Achterplaat	10	3U	90 signaallijnen	4HP	C96F
23007-421	Achterplaat	21	3U	90 signaallijnen	4HP	C96F

Table 2/2

Catalogusnummer	Type stroomconnector	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee

Catalogusnummer	Type stroomconnector	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE