

Basis-PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EB0311	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(12) C13	12	Zwart
EB0311-A	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(12) C13	12	Zwart
EB0317-A	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(10) C13, (1) C19	11	Zwart
EB0322	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (2) C19	22	Zwart
EB0322-A	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (6) C19	22	Zwart
EB0303	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(6) C19	6	Zwart
EB0321	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(20) C13	20	Zwart
EB0328	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (6) C19	30	Zwart

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EB0332	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (6) C19	36	Zwart
EB0337	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (6) C19	42	Zwart
EB0318-A	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (1) C19	13	Zwart
EB0305	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(6) C19	6	Zwart
EB0313	Enlogic	Basis-PDU	Aansluitstrip	(12) C13	12	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Locatie van de ingangskabel	Ingangsspanning
EB0311	Geen stroomonderbreker	Nee	0	3,7 kVA	Invoer aan voorzijde	200 – 240V
EB0311-A	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0		Invoer aan voorzijde	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0		Invoer aan voorzijde	100 – 240V
EB0322	Geen stroomonderbreker	Nee	0	3,7 kVA	Bovenste invoer	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0		Invoer aan voorzijde	100 – 240V
EB0303	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	Invoer aan voorzijde	200 – 240V
EB0321	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	Bovenste invoer	200 – 240V
EB0328	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	Bovenste invoer	200 – 240V
EB0332	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	3		Bovenste invoer	200 – 240V
EB0337	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	5 kVA Noord-Amerika, 7,4 kVA International	Bovenste invoer	200 – 240V

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Locatie van de ingangskabel	Ingangsspanning
EB0318-A	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2		Invoer aan voorzijde	100 – 240V
EB0305	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	6		Invoer aan voorzijde	200 – 240V
EB0313	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	Invoer aan voorzijde	200 – 240V

Table 3/6

Catalogusnummer	Fase	Onderbrekings classificatie	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Uitgangsspanning
EB0311	1 PH	5kAIC	3,68 kVA	230V	Nee	230VAC
EB0311-A	1 PH	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 PH	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0322	1 PH	5kAIC	3,68 kVA	230V	Nee	230VAC
EB0322-A	1 PH	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee	230VAC
EB0321	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee	230VAC
EB0328	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee	230VAC
EB0332	1 PH	5kAIC	11,0 kVA			200 – 240VAC
EB0337	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee	230VAC
EB0318-A	1 PH	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0305	1 PH	5kAIC	14,4 kVA			200 – 240VAC
EB0313	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee	230VAC

Table 4/6

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Stekkertype	Rekeenheden	Verwijderbare ingangskabel	Type meting	Materiaal
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Geen	Staal
EB0311-A	16 A	C20	1U	Ja	Geen	
EB0317-A	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A International	C20	0U	Ja	Geen	
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Geen	Staal
EB0322-A	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A International	C20	0U	Ja	Geen	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Geen	Staal
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Geen	Staal
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Geen	Staal
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	Nee	Geen	
EB0337	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Geen	Staal
EB0318-A	16 A	C20	2U	Ja	Geen	
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	Nee	Geen	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	Nee	Geen	Staal

Table 5/6

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EB0311	Poedercoating	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322	Poedercoating	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0322-A						1
EB0303	Poedercoating	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Poedercoating	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Poedercoating	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0332						1
EB0337	Poedercoating	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0318-A						1
EB0305						1
EB0313	Poedercoating	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1

Table 6/6

Catalogusnummer	Lengte ingangskabel	Snelle verzending
EB0311	3m	Nee
EB0311-A	0m	Nee
EB0317-A	0m	Nee
EB0322	3m	Nee
EB0322-A	0m	Nee

Catalogusnummer	Lengte ingangskabel	Snelle verzending
EB0303	3m	Nee
EB0321	3m	Nee
EB0328	3m	Nee
EB0332	3m	Nee
EB0337	3m	Nee
EB0318-A	0m	Nee
EB0305	3m	Nee
EB0313	3m	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE