


Complete CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd



De voorgeconfigureerde nVent SCHROFF CompacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden zoals plug-in-units en euroboards. Het gegoten aluminium frame en de zijpanelen garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing vooraf geconfigureerd conform IEC 60297-3-101 voor 19-inch componenten

De aluminium constructie zorgt voor een robuuste oplossing

Zijpaneel met geïntegreerde hendelfunctie

Voor backplane-montage met isolatiestrips

Ventilatiesleuven in achterpaneel

Ventilatiesleuven in onderplaat

IP 20 in overeenstemming met IEC 60529

Voor en achter identieke, symmetrische constructie met diepte

Massa-/aardingsaansluitingen conform (zie catalogus pagina 5,76)

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Producttype:	Case
Type:	Koffer voor 19-inch componenten

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
14575-175	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-155	129.3mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-156	129.3mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee

Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
14575-154	129.3mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-174	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-115	129.3mm	148mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-136	129.3mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-135	129.3mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-176	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-114	129.3mm	148mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-134	129.3mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-178	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee

Table 3/3

Catalogusnummer	Voltooien	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Snelle verzending
14575-175	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-155	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-156	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-154	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-174	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-115	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-136	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee

Catalogusnummer	Voltooien	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Snelle verzending
14575-135	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-176	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-114	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-134	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee
14575-178	Geanodiseerd, Poedercoating	Aluminium	IP20	30kg	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE