


Comptec 19-inch desktoptas, niet-afgeschermd



De nVent SCHROFF Comptec-behuizing is compatibel met een 19-inch kast en wordt gebruikt voor het onderbrengen van eenheden zoals 19-inch subracks, 19? Ventilatorladen of 19? Frontpanelen. Dit geval wordt meestal ook gebruikt voor bureaubladtoepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktoptas (vooraf gemonteerd)

Niet afgeschermd

Ventilatiesleuven in de bodemplaat

Voor- en achterframes in gegoten al

Bovenste afdekking, bodemplaat en achterpaneel van staal

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Producttype: Case
Type: Koffer voor 19-inch subrack en 19-inch chassis
Productfamilie: Comptec

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Diepte	Materiaal	Pakkethoeveelheid
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminium, Staal	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Diepte	Materiaal	Pakkethoeveelheid
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminium, Staal	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminium, Staal	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminium, Staal	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminium, Staal	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminium, Staal	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminium, Staal	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium, Staal	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminium, Staal	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminium, Staal	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminium, Staal	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminium, Staal	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium, Staal	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminium, Staal	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminium, Staal	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium, Staal	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Diepte	Materiaal	Pakkethoeveelheid
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminium	1

Table 2/3						
Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
10225-601	134.2mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-602	178.7mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-604	267.6mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-612	134.2mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-613	178.7mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-615	267.6mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-616	312mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-618	400.9mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-623	134.2mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-624	178.7mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-626	267.6mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-627	312mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-629	400.9mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee

Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
10225-637	267.6mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-638	312mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-640	400.9mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-667	400.9mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-670	534mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-682	400.9mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-685	534mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-693	400.9mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee
10225-696	534mm	451mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-100	Nee

Table 3/3

Catalogusnummer	Voltooien	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
10225-601	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-602	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-604	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-612	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-613	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-615	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-616	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee

Catalogusnummer	Voltooien	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
10225-618	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-623	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-624	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-626	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-627	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-629	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-637	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-638	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-640	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-667	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-670	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-682	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-685	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-693	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee
10225-696	Poedercoating	IP20	40kg	520mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE