

Koel wandrek, wit, DCHL-W



nVent-gegevensoplossingen Wall-of-Cool-rek is een modulaire ondersteuningsstructuur die is ontworpen om koelers van achterdeuren op volledige capaciteit te implementeren en in bedrijf te stellen zonder dat een bouwstructuur nodig is voor stabiliteit. Dankzij de permanente structuur kunnen netwerkkasten direct naar het rek worden gerold en worden vastgezet met een klem voor eenvoudige positionering van het rack en de roll.

KENMERKEN

10-gauge frame van zacht staal, gelaste constructie met 12-gauge binnenflens van zacht staal.

Eenvoudige installatie voor installatie door één persoon. Ontworpen om te worden verankerd aan de vloer voor zelfvoorziening

Montagepunten beschikbaar voor het ondersteunen van bovengrondse kabelbanen.

Gangable-functies ter ondersteuning van een volledig ventilatorwandontwerp voor rack- en roll-implementaties.

Integreert direct met standaard nVent RDHX Pro zonder modificaitons en andere 3rd party rack fabrikanten.

Beproefde oplossing met UL-classificatie voor stabiliteit om veiligheid te garanderen.

Compatibel met invoertoepassingen aan de boven- en onderzijde met een verhoogde vloerslang.

Afwerkingen omvatten RAL9003 (wit).

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Breedte	Diepte	Hoogte	Beschermingsgraad
DWC42U600W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaar	Koeling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaar	Koeling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaar	Koeling	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaar	Koeling	600mm	368mm	2313mm	UL2416

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Breedte	Diepte	Hoogte	Beschermingsgraad
DWC48U750W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaar	Koeling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaar	Koeling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/3

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Kleurcode	Voltooien	Dikte	Gewicht
DWC42U600W	Zacht staal	Wit	RAL 9003	Poedercoating	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Zacht staal	Wit	RAL 9003	Poedercoating	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Zacht staal	Wit	RAL 9003	Poedercoating	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Zacht staal	Wit	RAL 9003	Poedercoating	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Zacht staal	Wit	RAL 9003	Poedercoating	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Zacht staal	Wit	RAL 9003	Poedercoating	2.59mm	54.43kg

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
DWC42U600W	Nee
DWC42U750W	Nee
DWC42U800W	Nee
DWC48U600W	Nee
DWC48U750W	Nee
DWC48U800W	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE