


CPCI-backplane, systeemsleuf links



De nVent SCHROFF CompactPCI-backplanes hebben de beste signaalintegriteit en MTBF-waarden in zijn klasse dankzij SMD-componenten, keramische condensatoren en drukaansluitingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core-specificatie, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap-specificatie, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus-specificatie, PICMG 2,10 R1.0-specificatie

Digital GND kan met behulp van schroeven worden aangesloten op/geïsoleerd van chassis-GND

V(I/O) instelbaar tot +3,3 V of +5 V.

Toevoer van voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4), Fastons

Buitenste lagen fungeren als GND-oppervlakken

Utility-stekker voor statussignalen (SMCQ)

Meerdere backplanes kunnen bij elkaar worden geplaatst zonder verlies van sleuven

Uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren

IPMB-connector (Intelligent Platform Management Bus) naar PICMG 2,9

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
-----------------	-------------	----------------	-----------	------------------	--------------	--------------

23006-732	Backplane	2	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-422	Backplane	2	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-733	Backplane	3	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-424	Backplane	4	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-734	Backplane	4	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-714	Backplane	4	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-405	Backplane	5	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-715	Backplane	5	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-406	Backplane	6	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-716	Backplane	6	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-738	Backplane	8	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-763	Backplane	3	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-443	Backplane	3	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-408	Backplane	8	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-718	Backplane	8	3U	CompactPCI, 32-bits	Links	4HP
23006-764	Backplane	4	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-444	Backplane	4	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-445	Backplane	5	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-765	Backplane	5	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP

23006-423	Backplane	3	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-428	Backplane	8	3U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-448	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-768	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-732	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-422	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-424	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-734	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-714	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins		1
23006-405	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.6mm	1
23006-715	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.6mm	1
23006-406	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	121mm	1
23006-716	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	121mm	1

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-738	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.6mm	1
23006-443	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60mm	1
23006-408	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-718	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-764	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-444	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-445	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-765	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-423	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60mm	1
23006-428	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-448	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-768	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
-----------------	-----------------	-------------------

23006-732	RoHS, PICMG	Nee
23006-422	PICMG, RoHS	Nee
23006-733	PICMG, RoHS	Nee
23006-424	RoHS, PICMG	Nee
23006-734	RoHS, PICMG	Nee
23006-714	RoHS, PICMG	Nee
23006-405	RoHS, PICMG	Nee
23006-715	PICMG, RoHS	Nee
23006-406	PICMG, RoHS	Nee
23006-716	RoHS, PICMG	Nee
23006-738	PICMG, RoHS	Nee
23006-763	RoHS, PICMG	Nee
23006-443	RoHS, PICMG	Nee
23006-408	RoHS, PICMG	Nee
23006-718	PICMG, RoHS	Nee
23006-764	PICMG, RoHS	Nee
23006-444	PICMG, RoHS	Nee
23006-445	RoHS, PICMG	Nee
23006-765	RoHS, PICMG	Nee

23006-423	RoHS	Nee
23006-428	PICMG, RoHS	Nee
23006-448	PICMG, RoHS	Nee
23006-768	PICMG, RoHS	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE