


CPCI-backplane, systeemsleuf rechts



De nVent SCHROFF CompactPCI-backplanes hebben de beste signaalintegriteit en MTBF-waarden in zijn klasse dankzij SMD-componenten, keramische condensatoren en drukaansluitingen

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core-specificatie, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap-specificatie, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus-specificatie, PICMG 2,10 R1.0-specificatie

Digital GND kan met behulp van schroeven worden aangesloten op/geïsoleerd van de massa van het chassis

V(I/O) instelbaar tot +3,3 V of +5 V.

Toevoer van voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4), Fastons

Buitenste lagen fungeren als GND-oppervlakken

Utility-stekker voor statussignalen (SMCQ)

Meerdere backplanes kunnen bij elkaar worden geplaatst zonder verlies van sleuven

Uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren

IPMB-connector (Intelligent Platform Management Bus) naar PICMG 2,9

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
-----------------	-------------	----------------	-----------	------------------	--------------	--------------

23006-811	Backplane	1	3U	CompactPCI, geen bus		4HP
23006-332	Backplane	2	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-331	Backplane	1	3U	CompactPCI, geen bus		4HP
23006-812	Backplane	2	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-813	Backplane	3	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-833	Backplane	3	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-303	Backplane	3	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-834	Backplane	4	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-354	Backplane	4	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-334	Backplane	4	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-814	Backplane	4	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-835	Backplane	5	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-355	Backplane	5	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-301	Backplane	5	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-815	Backplane	5	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-862	Backplane	2	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-336	Backplane	6	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-372	Backplane	2	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-816	Backplane	6	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP

23006-817	Backplane	7	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-358	Backplane	8	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-838	Backplane	8	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-337	Backplane	7	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-300	Backplane	8	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-818	Backplane	8	3U	CompactPCI, 32-bits	Juist	4HP
23006-373	Backplane	3	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-863	Backplane	3	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-374	Backplane	4	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-864	Backplane	4	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-865	Backplane	5	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-375	Backplane	5	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-866	Backplane	6	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-377	Backplane	7	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-867	Backplane	7	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-353	Backplane	3	3U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-376	Backplane	6	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-378	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP
23006-868	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64-bits	Juist	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-811	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen		19.32mm	1
23006-332	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-331	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen		19.32mm	1
23006-812	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-833	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-303	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-354	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-334	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-814	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-355	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-301	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-815	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-862	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-336	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	121.01mm	1
23006-372	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-816	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	141.24mm	1
23006-358	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-838	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-337	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	141.24mm	1
23006-300	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-818	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-373	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-863	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-864	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-375	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	141.24mm	1
23006-867	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	60.05mm	1
23006-376	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	121.01mm	1
23006-378	3.3V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-868	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
23006-811	Nee
23006-332	Nee
23006-331	Nee
23006-812	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
23006-813	Nee
23006-833	Nee
23006-303	Nee
23006-834	Nee
23006-354	Nee
23006-334	Nee
23006-814	Nee
23006-835	Nee
23006-355	Nee
23006-301	Nee
23006-815	Nee
23006-862	Nee
23006-336	Nee
23006-372	Nee
23006-816	Nee
23006-817	Nee
23006-358	Nee
23006-838	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
23006-337	Nee
23006-300	Nee
23006-818	Nee
23006-373	Nee
23006-863	Nee
23006-374	Nee
23006-864	Nee
23006-865	Nee
23006-375	Nee
23006-866	Nee
23006-377	Nee
23006-867	Nee
23006-353	Nee
23006-376	Nee
23006-378	Nee
23006-868	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE