


CPCI seriële R3.0 backplane



De nVent SCHROFF CompactPCI seriële R3.0-backplanes ondersteunen de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden met PCIe tot Gen 4, 25GbE, USB 3,2 en S-ATA Rev. 3,0

KENMERKEN

Voldoet aan de specificatie PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0)

Ondersteunt PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 en USB 3,2 Gen 2

Ethernet-interface is geschikt voor 10GBASE-KR en 10GBASE-T en geschikt voor 25GBASE-KR

Utility-aansluiting aan de achterkant van het achtervlak

Mechanische centrering en spie-/coderingsstrip van roestvrij staal op elke volledig uitgeruste sleuf aan de voor- en achterzijde

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23007-729	Backplane	9	3U	CompactPCI serieel met Ethernet Star	Links	4HP
23007-769	Backplane	9	3U	CompactPCI serieel met Ethernet Star	Links	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Voldoet aan	Gegevensoverdracht	I/O achter
23007-729	AirMax VS2	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Nee

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Voldoet aan	Gegevensoverdracht	I/O achter
23007-769	AirMax VS2	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Ja

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte	Snelle verzending
23007-729	181.9mm	Nee
23007-769	181.9mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE