

CPCI Serial System With ATX PSU, 4 U, 9 Slot

4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one built in ATX Power Supply.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI-S.0

System with vertical card cage. Board format Front: 3 U, 160 mm deep, 9 slot

Backplane 9 slot, 3 U, CompactPCI Serial (single star Ethernet topology)

Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit

ATX power supply, 300 W

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Type	Type achterzijde	Gegevensoverdracht	Vermogen per sleuf
24579-420	Systeem	9	19 inch rekmontage	3 U CompactPCI Serial met Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Type	Type achterzijde	Gegevensoverdracht	Vermogen per sleuf
24579-415	Systeem	9	19 inch rekmontage	3 U CompactPCI Serial met Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Luchtstroomrichting	Rekhoogte	Type voeding	Voeding inbegrepen	I/O achter
24579-420	100 – 240V	Onder naar boven	4U	(1) ATX PSU	Ja	Ja
24579-415	100 – 240V	Onder naar boven	4U	(1) ATX PSU	Ja	Nee

Table 3/3

Catalogusnummer	Voldoet aan	Diepte	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
24579-420	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nee
24579-415	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Modified systems available on request.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE