


Deurcontactschakelaar zonder kabel

CATALOGUSNUMMER

20118-810



Deurcontactschakelaar met magneetcontact, maakt bedrijfsefficiëntie mogelijk. Dit product is eenvoudig in de hand te houden via plug-and-play.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Deurcontactschakelaar (zonder aansluitkabel)

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Schakelaar

Diepte: 33.5mm

Hoogte: 76.5mm

Bedrijfstemperatuur: -25 to 75°C

Beschermingsgraad: IP66

Breedte: 31mm

Voldoet aan: UL® 508; EN 50047 vorm B

Huidige classificatie: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Pakkethoeveelheid: 1

Spanning: 24 – 230V

Draadmaat: 0.5 – 2.5mm²

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel beugel voor installatie van deurschakelaar (Varistar, Novastar, EURORACK) afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE