


Microschakelaar van plug-in-unit voor IEL, IET-handgreep met kabel en stekker

CATALOGUSNUMMER

20817-606



Microschakelaar voor IEL- of IET-hendel. De microschakelaar past ook op de offset-versies van de handgreep.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

KUNSTSTOF, PC, UL 94 V-0

Geschikte bijpassende connectoren worden niet meegeleverd

Max. Geschakelde stroom 50 mA

Elektr. Leven ? 20.000 schakelcycli

Mech. Leven? 20.000 schakelcycli

Molex-connectorbehuizing

Molex krimpcontact en bevestigingsklem

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Schakelaar

Werkt met: Voorpanelen

Materiaal: Polycarbonaat

Pakkethoeveelheid: 10

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bijpassende connector niet meegeleverd. Bijpassende connectoren van Molex, bijv. 53261-0319, 53048-0310, 53047-0310, 53398-0319, 51047-0300.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE