


VME64x-systeem, 4 u, 8 sleuven, voeding met open frame

CATALOGUSNUMMER

20836-416



VME64x-systeem voor 8 horizontaal gemonteerde VME64x-kaarten 6 u, 160 mm. I/O-optie achterzijde. De voeding voor het systeem wordt geleverd door een voeding met open frame.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Systeem conform IEC 60297-3, 101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane voldoet aan VITA 1,1 1997

Voeding, open frame, 560 W (400 W bij < 180 VAC)

Backplane VME64x8-sleuf, 6 u, zonder P0-stekker

Warmteafvoer door 2 ventilatoren, koeling van voor naar zijkant; temperatuur geregeld met ventilatorregelmodule (FCM)

Displaymodule voor DC-bedrijfsspanningen, ventilator en temperatuuralarm

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 8

Type: 19-inch rekmontage

Type achterplaat: 6 u VME64 uitbreiding

Gegevensoverdracht: VME64; VME2eSST

Voeding per sleuf: 30W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Van voren naar links

Rekhoogte: 4U

Type voeding: Open frame

Inclusief voeding: Ja

I/O achter: Ja

Voldoet aan: ANSI/VITA 1.1-1997

Diepte: 277.5mm

Hoogte: 177mm

Breedte: 449mm

Macht: 350W

Net Weight: 11.1kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE