


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2.5 mm, Al, Anodized

CATALOGUSNUMMER

20838-276



Unshielded front panel bottom hinged.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Type accessoire: Frontpaneel

Rekbreedte: 84HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Montage: Scharnierend, onderkant

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Diepte (D): 2.5mm

EMC-afscherming: Nee

Afwerking: Geanodiseerd

Hoogte (H): 261.8mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel


Type: Frontpaneel zonder handgreep

Breedte (W): 426.4mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Front panel can be removed in opened position ($> 135^\circ$).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE