




Collar Screw, Cross Recess/Slotted, M2.5 x 12.3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 pieces

CATALOGUSNUMMER

21101-101



CERTIFICERINGEN



PRODUCTKENMERKEN

Lengte: 12.3mm

Materiaal: Staal

Afwerking: Vernikkeld

Hoeveelheid in verpakking: 100

Schroefdraadmaat: M2.5

Diepte: 14.3mm

Hoogte: 5mm

Producttype: Schroef

Type: Schroef

Breedte: 5mm

Werkt met: Frontpanelen

Type schroefdraad: Metrisch

Aanhaalmoment: 0.3N·m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE