

Panhead Screw, Torx, Steel Zinc Plated, Self-Securing Thread, M2.5 x 6 mm

CATALOGUSNUMMER

24560-159



Torx-schroeven met bolkop met verschillende metrische schroefdraad en lengtes. Met optionele functies zoals aardingsfunctie of zelfborgende schroefdraad.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Draai de kopschroef met Torx, zelfborgend

PRODUCTKENMERKEN

Lengte: 6mm

Afwerking: Verzinkt

Hoeveelheid in verpakking: 100

Schroefdraadmaat: M2.5

Materiaal: Staal

Producttype: Schroef

Type: Panhead-schroef

Werkt met: Backplanes; Adapters testen

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Koppel max. 0,2 Nm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE