







EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, zwaar, Retrofit-afscherming, met voorhandgreep, 3 u, 175 mm

CATALOGUSNUMMER

24567-161



Niet-EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, zware uitvoering met tox gelaste zijpanelen en voorhandgreep.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type H („zwaar”), 19-inch steun is stevig bevestigd aan zijpaneel (tox-koud gelast)

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Achterste horizontale rail voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Type horizontale rail „zwaar”

Schok- en trillingsbestendigheid tot 5 g.

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Schokken en trillingen getest volgens de Duitse "Bahn"-normen BN 411002, BN 411003

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Geïnstalleerde last tot 15 kg

Uitvoering met voorhandgrepen

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Diepte: 175mm

Pakkethoeveelheid: 1

Voor montage: Backplane

Diepte van de plank: 160mm

Type EMC-pakking: Roestvrij staal

Schok- en trillingstolerantie: 5g (force)

Inclusief handvat: Ja

Montage: Rek

Voldoet aan: IEC 60297-3-103

EMC-afscherming: Nee

Voltooiën: Geanodiseerd; Gepassiveerd

Materiaal: Aluminium

Producttype: Subrack/chassis

Rekbreedte: 84HP

Statische belasting: 15kg

Gross Weight: 1.327kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE