


CPCI-systeem voor insteekbare voeding, horizontaal, 3 u, 6 sleuven

CATALOGUSNUMMER

24579-080



3 u CompactPCI-systeem met horizontale kaartbehuizing voor zes 6 u-kaarten, zes RTM-kaarten en één CompactPCI 3 u-insteekbare voeding. Optie voor het monteren van maximaal drie inplugbare voedingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met PICMG 2,0 rev. 3,0

Systeem met horizontale kaartbehuizing. Formaat bord voorzijde: 6 u, 160 mm diep; I/O achterzijde: 6 u, 80 mm diep

Backplane (signaal- en voedingsbackplane in één apparaat) 6 sleuven, 6 u, 64 bits, systeemsleuf links, voedingsconnector (2 x P 47)

Warmteafvoer door hot-swappable ventilatoreenheid (luchtstroom van links naar rechts)

Voorbereid voor de montage van een 19-inch CompactPCI-voeding (3 u, 8 HP)

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 6

Type: 19-inch rekmontage

Type achterplaat: 6 u CompactPCI

Gegevensoverdracht: 64-bits PCI-bus

Voeding per sleuf: 40W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Van links naar rechts

Rekhoogte: 3U

Type voeding: (1) insteekbare voeding

Inclusief voeding: Nee

I/O achter: Ja

Voldoet aan: PICMG 2,0 R3.0

Diepte: 275mm

Hoogte: 132.5mm

Breedte: 449mm

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

48 VDC-uitvoering op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productsterkten, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE