


Frametype Plug-in Unit PRO Kit, niet-afgeschermd, geperforeerd, meerdere connectoren, 6 u, 28 pk, 227 mm

CATALOGUSNUMMER

24812-878



Frametype plug-in eenheid, niet-afgeschermd, geperforeerde boven-/onderkap, achterpaneel met uitsparing voor meer aansluitingen.



KENMERKEN

Afdekplaat met perforatie, voor geleiderails (luchtstroom ca. 60 %)

Geëxtrudeerde zijpanelen rechts en links, met groeven voor het aanbrengen van een printplaat (standaardpositie van printplaat is alleen links)

Achterpaneel met uitsparingen voor meerdere connectoren

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Rekbreedte: 28HP

Diepte (D): 227mm

Type handvat: Trapezoid

Pakkethoeveelheid: 1

Type achterpaneel: Uitschakeling van meerdere connectoren

Type afdekplaat: Afdekplaat met perforatie voor geleiderails

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geanodiseerd

Koeling: Geperforeerd

EMC-afscherming: Nee

Voltooiën: Geanodiseerd

Materiaal: Aluminium

Producttype: Cassette


Type: Frame Type plug-in units PRO

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor het aanbrengen van extra platen zonder connector achter zijn geleiderail (nr. 24812?301) en 'bevestiging van de kaart uit sleuf 2' (nr. 24812?301 + schroef nr. 24560?178) vereist, 2 geleiderails, 2 achterpaneelhouders en kartonbevestiging voor sleuf 1 en één sleuf 2 zijn reeds meegeleverd.

Bestel geleiderails afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE