




Frametype Plug-in Unit PRO Kit, afgeschermd, geperforeerd, 1 connector, 3 u, 21 pk, 167 mm

CATALOGUSNUMMER



24813-221



3 U Front panel shieldable



5a



Slot 1 Slot 2 Slot 3

Bescherm een printplaat tegen mechanische schade en ontladst elektrostatische ophoping; voor Euroboard-formaten; combineer paneel met één uitsparing voor één connector.



KENMERKEN

Afdekplaat met perforatie, voor geleiderails (luchtstroom ca. 60 %)

Achterpaneel met uitsparing voor enkele connector (conform en 60603, DIN 41612, constructietypen: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Geëxtrudeerde zijpanelen met groef naar rechts en links om een printplaat in te voegen (positie van de printplaat conform de norm alleen in het linkerzijpaneel)

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 21HP

Diepte (D): 167mm

Type handvat: Trapezoid

Pakkethoeveelheid: 1

Type EMC-pakking: Textiel

Type achterpaneel: Uitschakeling van één connector

Type afdekplaat: Afdekplaat met perforatie voor geleiderails

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Koeling: Geperforeerd

EMC-afscherming: Ja

Voltooien: Geanodiseerd; Gepassiveerd

Materiaal: Aluminium

Producttype: Cassette


Type: Frame Type plug-in units PRO

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor het aanbrengen van extra platen zonder connector achter zijn geleiderail (nr. 24812?301) en 'bevestiging van de kaart uit sleuf 2' (nr. 24812?301 + schroef nr. 24560?178) vereist, 2 geleiderails, 2 achterpaneelhouders en kartonbevestiging voor sleuf 1 en één sleuf 2 zijn reeds meegeleverd.

Bestel geleiderails afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE