


ALUMINIUM BEHUIZING IP-PRO, EMC, 110H 600W 310D, IP67

CATALOGUSNUMMER

26880-014



IP-Pro Alu EMC - de behuizing voor betrouwbare bescherming tegen water, stof en elektromagnetische interferentie voor gevoelige elektronica in zware omgevingen. Beproefd en gecertificeerd voor toepassingen met hoge eisen aan schokken en trillingen.

KENMERKEN

Gegoten aluminium behuizing verkrijgbaar in 15 verschillende maten, met poedercoating voor buiten in de kleur zilvergrijs (RAL 7001)

Afhankelijk van de grootte, beschermingsklasse tot IP67 conform en 60529

EMC-afgeschermd

Schok- en trillingsbestendig conform en 61373 Cat. 2 en AREMA klasse I

IK 09 bescherming tegen externe mechanische schokken volgens IEC 62262

Temperatuurbereik van de behuizing ?40 tot +90°C

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 110mm

Breedte: 600mm

Diepte: 310mm

Beschermingsgraad: IP67

Pakkethoeveelheid: 1

Kleur: Zilvergrijs

Kleurcode: RAL 7001

Voltooien: Poedercoating

Materiaal: Aluminium

Productfamilie: IP-PRO ALU EMC

Producttype: Kleine behuizing

Vorm: Rechthoekig

Type: Robuust

Net Weight: 8.6kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Neem voor mechanische aanpassingen, innovatieve oplossingen voor PCB's en kabelbevestiging en koelingsconcepten contact met ons op.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE