

Type geleiderail voor zware printplaten, extra sterk, aluminium, 280 mm, 2,5 mm groefbreedte, zilver

CATALOGUSNUMMER

34564-883



Deze versterkte geleiderail voor zware PCB's van het type accessoire vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden. De geleiderails kunnen bovendien aan de horizontale as worden vastgeschroefd

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor bijzonder zware printplaten, plug-in units of frame plug-in units

Montage, alleen voor bevestiging aan horizontale rails type H (zwaar) en type R (robuust)

Aluminium profiel

PRODUCTKENMERKEN

Hoeveelheid in verpakking: 1

Diepte plaat: 280mm

Groefbreedte: 2.5

Kleur: Zilver

Afwerking: Geanodiseerd

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Producttype: Geleiderail

Type: Zwaar gebruik

Werkt met: Subracks; Gevallen; Chassis

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering is uitsluitend in standaardverpakking.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE