


# Instelbare monitorarm met toetsenbordlade

## CATALOGUSNUMMER

**60118-563**



Boogarm met toetsenbordlade met hoge flexibiliteit en bedieningsgemak voor aansluiting van HMI voor de operator de inklapbare gelede arm is ideaal voor een workstation met een in een rek gemonteerde standaard. Het is een eenvoudig te installeren opzetstuk dat in een rek kan worden gemonteerd en waarmee panoramische bewegingen mogelijk zijn voor het monteren van een flatscreen-monitor en toetsenbord en muis in industriële omgevingen.

## KENMERKEN

Steunarm voor montage van flatscreen-monitor, VESA-adapter 75x75 mm en 100x100 mm, toetsenbord en muis aan

Bevestiging vindt plaats aan de zijkant van het frame voor zwaar gebruik

Statisch draagvermogen van arm maximaal 8 kg, statisch draagvermogen van toetsenbord maximaal 2,5 kg

Steunarm: In hoogte verstelbaar 300 mm; draaihoek op kast 180°; draaihoek monitor 340° (aangebracht op kast 270°); kantelhoek monitor 60°; geïntegreerde kabelgeleiding

Geschikt voor industriële en laboratoriumtoepassingen

Opbergplaats voor toetsenbord en muis

## PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Monitorarm

Werkt met: Kast

Materiaal: Staal; Aluminium; Plastic

Net Weight: 11.8kg

Pakkethoeveelheid: 1

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**