


Rail met FASTON-aansluitingen

CATALOGUSNUMMER

69001-073



Rail met FASTON-aansluitingen, met 24 contacten. Deze is ontworpen voor netspanning naar de 19".

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

24 contacten

Voor netspanning naar 19-inch subrack

Bevestiging in HP-roosterstappen (afstand 15 pk), externe afmeting < 17 pk

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Rail

Materiaal: Polycarbonaat; Koper

Voltooiën: Vernikkeld

Net Weight: 0.047kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere lengtes, 2-polige en 3-polige versies, messing contacten beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE