

Serie 260 PR Card-Lok

CATALOGUSNUMMER

MTLCA260PR-3.80EHL



De Positive Retraction-technologie zorgt ervoor dat de Card-Lok niet vast komt te zitten in het chassis door wrijving als gevolg van sterke trillingen of schokken. Het vergrendelingsontwerp zorgt ervoor dat de Card-Lok loskomt uit de chassisleuf wanneer de bedieningsschroef wordt ingetrokken.

?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

KENMERKEN

Positive Retraction Card-Lok; ideaal voor onderhoud op het tweede niveau

5 segmenten, ontwerp met schacht

Flexibele montage mogelijkheden

Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld

Voor toepassingen met koude wand

Schroef bediend

Optie voor koppelbegrenzing beschikbaar; ideaal voor onderhoud op het tweede niveau

Lengte 96,52 mm (3,80 inch) tot 325,12 mm (80 inch), stappen van 12,7 (0,5 inch)

Profiel 6,35 mm (0,250 inch) x 6,26 mm (0,270 inch)

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Printplaathouder

Type: Met schacht

Thermische prestaties: Beste

Profiel: 6.35 x 6.26 mm

Breedte tussenruimte: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Ontwerpfunctie: Positieve terugtrekking

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificaties aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE