


EuropacPRO Advanced EMC 45, 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, EMC Shielded, w/wo Front Handle

EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Advanced EMC subrack with on average 45% improved RF shielding effectiveness compared to a standard EuropacPRO, tested according to EN 61000-5-7*Pending

Top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1

Additional side panel covers for increased lateral RF shielding

Horizontal rails and side panels of type H ("Heavy") for harsh environments

Rear horizontal rail for direct backplane mounting without insulation strip

Shock and vibration resistant up to 5 g, tested in accordance with EN 61373 class 1, category B

Installation load up to 15 kg

Compatible with textile and stainless-steel gaskets

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Versions with and without front handles

Supplied as space-saving flat-pack, modifications and assembly services on request

SPECIFICATIES

Statische belasting: 15kg
Producttype: Subrack/chassis
EMC-afscherming: Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Voor montage	Diepte plaat	Type EMC-pakking
24563-900	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-901	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-903	3U	355mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-910	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-911	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-913	6U	355mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-950	3U	235mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-951	3U	295mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-953	3U	355mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-960	6U	235mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-961	6U	295mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel
24563-963	6U	355mm	1	Achterplaat	160mm	Textiel

Table 2/3

Catalogusnummer	Tolerantie voor schokken en trillingen	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Afwerking	Materiaal
24563-900	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium

Catalogusnummer	Tolerantie voor schokken en trillingen	Handgreep inbegrepen	Montage	Voldoet aan	Afwerking	Materiaal
24563-901	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-903	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-910	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-911	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-913	5g (force)	Ja	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-950	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-951	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-953	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-960	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-961	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium
24563-963	5g (force)	Nee	Rek	IEC 60297-3-103	Geanodiseerd, Geëloxeerd	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Rekbreedte	Snelle verzending
24563-900	84HP	Nee
24563-901	84HP	Nee
24563-903	84HP	Nee
24563-910	84HP	Nee
24563-911	84HP	Nee

Catalogusnummer	Rekbreedte	Snelle verzending
24563-913	84HP	Nee
24563-950	84HP	Nee
24563-951	84HP	Nee
24563-953	84HP	Nee
24563-960	84HP	Nee
24563-961	84HP	Nee
24563-963	84HP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE