


EuropacPRO achterkap voor roestvrijstalen EMC-pakking



De achterkap wordt gebruikt als een afgeschermd achterste begrenzing en vereist een ruimte van 60 mm. Als de achterkap wordt gebruikt, moet de diepte van het zijpaneel 60 mm groter zijn dan de diepte van de plank. Contact tussen de achterkap en de horizontale rails wordt tot stand gebracht door de roestvrijstalen contactstrip voor de afdekplaat. Er is dus geen extra EMC-afdichting nodig. De achterkap kan niet gelijktijdig met het hoekprofiel achter worden gebruikt.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De achterkap wordt gebruikt als een afgeschermd achterste begrenzing. De achterkap heeft 60 mm ruimte nodig. Als de achterkap wordt gebruikt, moet de diepte van het zijpaneel 60 mm groter zijn dan de diepte van de plank. Voorbeeld: Voor een plaatdiepte van 160 mm wordt een zijpaneel (met achterkap) van 235 mm (175 mm + 60 mm) gebruikt

Contact tussen de achterkap en de horizontale rails wordt tot stand gebracht door de roestvrijstalen contactstrip voor de afdekplaat. Er is dus geen extra EMC-afdichting nodig

De achterkap kan niet gelijktijdig met het hoekprofiel achter worden gebruikt

Voor EMC-afscherming dient u EMC-pakking voor horizontale rail afzonderlijk te bestellen.

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Producttype:	Dekking
Productserie:	EuropacPRO
Afwerking:	Gepassiveerd
Type:	Achterkap
Werkt met:	Subracks

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
34561-752	3U	84HP	1	Nee
34561-763	6U	63HP	1	Nee
34561-750	3U	42HP	1	Nee
34561-764	6U	84HP	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vereist aantal schroeven per achterkap: 3 u ondersteun 10 schroeven; 6 u ondersteun 16 schroeven.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE