


Voorste handgreep uit één stuk, breedte 12,2 mm



De handgreep kan op een subrack of 19-inch voorpaneel worden bevestigd. Verkrijgbaar met helder of zwart geanodiseerd oppervlak. De handgrepen worden vanaf de achterkant vastgebout.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 30 kg/paar

Vastgeschroefd vanaf de achterkant

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Productfamilie:	EuropacPRO
Producttype:	Handvat
Werkt met:	Subracks

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Koppel
10501-116	1U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	

Catalogusnummer	Rekhoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Koppel
10501-016	2U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	
10501-004	2U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	
10501-025	2U	Geanodiseerd	1	Recht	Zwart	
10501-020	3U	Geanodiseerd	1	Schuine handgreep	Zilver	2.4N·m
10501-005	3U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	2.4N·m
10501-026	3U	Geanodiseerd	1	Recht	Zwart	2.4N·m
10501-006	4U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	
10501-018	4U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	2.4N·m
10501-021	4U	Geanodiseerd	1	Schuine handgreep	Zilver	2.4N·m
10501-027	4U	Geanodiseerd	1	Recht	Zwart	
10501-007	5U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	
10501-028	5U	Geanodiseerd	1	Recht	Zwart	
10501-022	6U	Geanodiseerd	1	Schuine handgreep	Zilver	2.4N·m
10501-008	6U	Geanodiseerd	1	Recht	Zilver	2.4N·m
10501-029	6U	Geanodiseerd	1	Recht	Zwart	2.4N·m

Table 2/2

Catalogusnummer	Snelle verzending
10501-116	Nee
10501-016	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
10501-004	Nee
10501-025	Nee
10501-020	Nee
10501-005	Nee
10501-026	Nee
10501-006	Nee
10501-018	Nee
10501-021	Nee
10501-027	Nee
10501-007	Nee
10501-028	Nee
10501-022	Nee
10501-008	Nee
10501-029	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de kit met montageonderdelen afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE