

Voorpaneel, geanodiseerd, niet-afgeschermd, schroefeenheid



Geanodiseerd voorpaneel, niet-afgeschermdde versie, al, 2,5 mm.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel met gedeeltelijke breedte, al, 2,5 mm

Al, geanodiseerd

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel zonder handgreep

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30807-416	2U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30807-481	3U	4HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-482	3U	6HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-483	3U	10HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-484	3U	8HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-485	3U	12HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-487	3U	21HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-494	3U	42HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-496	3U	28HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-501	3U	14HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-506	3U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-508	3U	3HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-509	3U	7HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-510	3U	5HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-596	4U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-752	6U	6HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-753	6U	10HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-755	6U	12HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-757	6U	21HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30807-758	6U	14HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-764	6U	42HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-766	6U	28HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-771	6U	63HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-776	6U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-777	6U	5HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-778	6U	4HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-779	6U	8HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-780	6U	16HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30807-833	6U	7HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30808-067	3U	63HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30810-432	3U	2HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30818-741	6U	2HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen
30807-416	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84mm	426.4mm	RoHS
30807-481	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	20mm	RoHS
30807-482	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	30.1mm	RoHS

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen
30807-483	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	50.5mm	RoHS
30807-484	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	40.3mm	RoHS
30807-485	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	60.6mm	RoHS
30807-487	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	106.3mm	RoHS
30807-494	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	213mm	RoHS
30807-496	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	141.9mm	RoHS
30807-501	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	70.8mm	RoHS
30807-506	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	426.4mm	RoHS
30807-508	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	14.9mm	RoHS
30807-509	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	35.2mm	RoHS
30807-510	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	25mm	RoHS
30807-596	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9mm	426.4mm	
30807-752	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	30.1mm	RoHS
30807-753	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	50.5mm	RoHS

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen
30807-755	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	60.6mm	RoHS
30807-757	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	106.3mm	RoHS
30807-758	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	70.8mm	RoHS
30807-764	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	213mm	RoHS
30807-766	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	141.9mm	RoHS
30807-771	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	319.7mm	RoHS
30807-776	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	426.4mm	RoHS
30807-777	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	25mm	RoHS
30807-778	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	20mm	RoHS
30807-779	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	40.3mm	RoHS
30807-780	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	80.9mm	RoHS
30807-833	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	35.2mm	RoHS
30808-067	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	319.7mm	RoHS
30810-432	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	9.8mm	RoHS

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Certificeringen
30818-741	Ja	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	9.8mm	RoHS

Table 3/3


Catalogusnummer	Snelle verzending
30807-416	Nee
30807-481	Nee
30807-482	Nee
30807-483	Nee
30807-484	Nee
30807-485	Nee
30807-487	Nee
30807-494	Nee
30807-496	Nee
30807-501	Nee
30807-506	Nee
30807-508	Nee
30807-509	Nee
30807-510	Nee
30807-596	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
30807-752	Nee
30807-753	Nee
30807-755	Nee
30807-757	Nee
30807-758	Nee
30807-764	Nee
30807-766	Nee
30807-771	Nee
30807-776	Nee
30807-777	Nee
30807-778	Nee
30807-779	Nee
30807-780	Nee
30807-833	Nee
30808-067	Nee
30810-432	Nee
30818-741	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE