

Voorpaneel, geanodiseerd met onbehandelde randen, niet afgeschermd



Voorpaneel, geanodiseerd met onbehandelde randen, niet afgeschermd. De panelen maken montage op horizontale rails mogelijk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel met gedeeltelijke breedte, al, 2,5 mm

Al, heldere geanodiseerde, onbehandelde randen

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel zonder handgreep

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Montage	Afwerking voorzijde
30810-433	3U	2HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Typehandgreep	Montage	Afwerking voorzijde
30818-271	2U	84HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-272	3U	3HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-273	3U	4HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-274	3U	5HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-275	3U	6HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-276	3U	7HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-277	3U	8HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-279	3U	10HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-281	3U	12HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-282	3U	14HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-284	3U	16HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-289	3U	21HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-296	3U	28HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-310	3U	42HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-331	3U	63HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-352	3U	84HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-434	4U	84HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-517	6U	3HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Typehandgreep	Montage	Afwerking voorzijde
30818-518	6U	4HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-519	6U	5HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-520	6U	6HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-521	6U	7HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-522	6U	8HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-524	6U	10HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-526	6U	12HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-528	6U	14HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-530	6U	16HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-535	6U	21HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-542	6U	28HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-556	6U	42HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-577	6U	63HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-598	6U	84HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd
30818-747	6U	2HP	1	Geen	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30810-433	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	9.8mm

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30818-271	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	84mm	426.4mm
30818-272	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	14.9mm
30818-273	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	20mm
30818-274	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	25mm
30818-275	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	30.1mm
30818-276	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	35.2mm
30818-277	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	40.3mm
30818-279	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	50.5mm
30818-281	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	60.6mm
30818-282	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	70.8mm
30818-284	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	80.9mm
30818-289	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	106.3mm
30818-296	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	141.9mm
30818-310	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	213mm

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30818-331	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	319.7mm
30818-352	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	426.4mm
30818-434	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	172.9mm	426.4mm
30818-517	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	14.9mm
30818-518	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	20mm
30818-519	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	25mm
30818-520	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	30.1mm
30818-521	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	35.2mm
30818-522	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	40.3mm
30818-524	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	50.5mm
30818-526	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	60.6mm
30818-528	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	70.8mm
30818-530	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	80.9mm
30818-535	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	106.3mm

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30818-542	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	141.9mm
30818-556	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	213mm
30818-577	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	319.7mm
30818-598	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	426.4mm
30818-747	Geanodiseerd	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	261.8mm	9.8mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
30810-433	RoHS	Nee
30818-271	RoHS	Nee
30818-272	RoHS	Nee
30818-273	RoHS	Nee
30818-274	RoHS	Nee
30818-275	RoHS	Nee
30818-276	RoHS	Nee
30818-277	RoHS	Nee
30818-279	RoHS	Nee
30818-281	RoHS	Nee


Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
30818-282	RoHS	Nee
30818-284		Nee
30818-289	RoHS	Nee
30818-296	RoHS	Nee
30818-310	RoHS	Nee
30818-331	RoHS	Nee
30818-352	RoHS	Nee
30818-434	RoHS	Nee
30818-517		Nee
30818-518	RoHS	Nee
30818-519	RoHS	Nee
30818-520	RoHS	Nee
30818-521	RoHS	Nee
30818-522	RoHS	Nee
30818-524	RoHS	Nee
30818-526	RoHS	Nee
30818-528	RoHS	Nee
30818-530	RoHS	Nee

Catalogusnummer	Certificeringen	Snelle verzending
30818-535	RoHS	Nee
30818-542	RoHS	Nee
30818-556	RoHS	Nee
30818-577	RoHS	Nee
30818-598	RoHS	Nee
30818-747	RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE