

Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Non-shielded version

Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

SPECIFICATIES

Rekhoogte:	3U
Rekbreedte:	4HP
Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel zonder handgreep

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Aantal pennen	Behandelde randen
30118-341	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee
30118-342	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 15	Nee
30118-343	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 25	Nee
30118-344	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 9	Nee
30118-345	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 15	Nee
30118-346	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 25	Nee
30118-347	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Volgdoet aan	Diepte (D)	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
30118-341	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-342	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-343	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-344	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-345	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-346	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-347	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS



Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE