

Front Panel, Refrofit Shielding



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For stainless steel EMC gasket

Al, 2.5 mm, front anodized, conductive

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel zonder handgreep
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te monteren)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde
20846-424	3U	16HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde
20846-425	3U	3HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-426	3U	4HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-427	3U	5HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-428	3U	6HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-429	3U	7HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-430	3U	8HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-431	3U	10HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-432	3U	12HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-433	3U	14HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-434	3U	21HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-436	3U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-437	3U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-438	3U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-442	6U	3HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-443	6U	4HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-444	6U	5HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-445	6U	6HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-446	6U	7HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde
20846-447	6U	8HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-448	6U	10HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-449	6U	12HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-450	6U	14HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-451	6U	21HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-452	6U	28HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-453	6U	42HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-454	6U	63HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-456	6U	16HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-676	3U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-771	6U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-588	2U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-683	4U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-859	9U	84HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-864	3U	2HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-865	6U	2HP	1	Opschroefbare voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Afwerking	Hoogte (H)	Breedte (W)
-----------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------	------------	-------------

20846-424	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	80.9mm
20846-425	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	14.9mm
20846-426	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	20mm
20846-427	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	25mm
20846-428	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	30.1mm
20846-429	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	35.2mm
20846-430	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	40.3mm
20846-431	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	50.5mm
20846-432	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	60.6mm
20846-433	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	70.8mm
20846-434	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	106.3mm
20846-436	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	141.9mm
20846-437	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	213mm
20846-438	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	319.7mm
20846-442	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	14.9mm

20846-443	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	20mm
20846-444	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	25mm
20846-445	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	30.1mm
20846-446	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	35.2mm
20846-447	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	40.3mm
20846-448	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	50.5mm
20846-449	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	60.6mm
20846-450	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	70.8mm
20846-451	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	106.3mm
20846-452	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	141.9mm
20846-453	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	213mm
20846-454	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	319.7mm
20846-456	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	80.9mm
30846-676	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd, Geëloxeerd	128.4mm	426.4mm
30846-771	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	426.4mm

30846-588	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd, Geëloxeerd	84mm	426.4mm
30846-683	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	172.9mm	426.4mm
30846-859	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	395.1mm	426.4mm
30846-864	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	128.4mm	9.8mm
30846-865	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Geanodiseerd	261.8mm	9.8mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
20846-424	Nee
20846-425	Nee
20846-426	Nee
20846-427	Nee
20846-428	Nee
20846-429	Nee
20846-430	Nee
20846-431	Nee
20846-432	Nee
20846-433	Nee
20846-434	Nee

Catalogusnummer	Snelle verzending
20846-436	Nee
20846-437	Nee
20846-438	Nee
20846-442	Nee
20846-443	Nee
20846-444	Nee
20846-445	Nee
20846-446	Nee
20846-447	Nee
20846-448	Nee
20846-449	Nee
20846-450	Nee
20846-451	Nee
20846-452	Nee
20846-453	Nee
20846-454	Nee
20846-456	Nee
30846-676	Nee

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE