

Voorpaneel, niet afgeschermd, met bevestigingspen



Voorpaneel met GND/aardingsaansluiting. De aarding kan worden uitgevoerd met een kabel die past op de bevestigingspen aan de achterzijde van het paneel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aarding van het voorste gedeelte inschakelen (beschermingsklasse 1)

SPECIFICATIES

Diepte:	2.5mm
Rekhoogte:	3U
Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel zonder handgreep

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
20119-159	7HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
20119-160	14HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
20119-161	21HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
20119-162	28HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
20119-163	42HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Breedte	Snelle verzending
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	35.2mm	Nee
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	70.8mm	Nee
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	106.3mm	Nee
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	141.9mm	Nee
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee	128.4mm	213mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE