


Geleiderail met codering voor CompactPCI/VME64x, pc



Nieuwe generatie geleiderails van het codeertype voor PCB's of plug-in-units. Vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden. Met het geoptimaliseerde ontwerp en het nieuwe hoogwaardige kunststof materiaal is niet alleen de stabiliteit aanzienlijk verbeterd, maar ook de brandveiligheidseigenschappen verbeterd. Dit betekent dat het materiaal een lage ontvlambaarheid, lage rooktoxiciteit en -dichtheid garandeert en voldoet aan de eisen van en 45545-2 (brandveiligheid in spoorwegvoertuigen), R22, R23 en R24 met de

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

NIEUWE generatie met kunststof geleiderails van het coderingstype voor betrouwbare bevestiging van PCB's of plug-in-units

Aanzienlijk meer stabiliteit dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit (pc)

Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3

?Halogeenvrij?, volgens IEC 61249-2-21

Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm

Kan worden vastgebout aan de horizontale rails type H en R voor hogere eisen aan schokken en trillingen

Optionele ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail beschikbaar

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

SPECIFICATIES

Werkt met:	Subracks; Gevallen; 19-inch chassis; Systemen
Type:	Codering
Productfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype:	Geleiderail

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Pakkethoeveelheid	Diepte van de plank	Groefbreedte	Voldoet aan
64568-089	Met glasvezel versterkte kunststof	Rood	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-090	Met glasvezel versterkte kunststof	Grijs	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-109	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-110	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	1	160mm	2.5	EN 45545-2
24568-357	Met glasvezel versterkte kunststof	Rood	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-360	Met glasvezel versterkte kunststof	Grijs	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-358	Met glasvezel versterkte kunststof	Grijs	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-356	Met glasvezel versterkte kunststof	Rood	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-341	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-331	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-332	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	10	340mm	2.5	EN 45545-2
24568-342	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	10	340mm	2.5	EN 45545-2

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Pakkethoeveelheid	Diepte van de plank	Groefbreedte	Voldoet aan
64568-085	Met glasvezel versterkte kunststof	Rood	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-086	Met glasvezel versterkte kunststof	Grijs	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-091	Met glasvezel versterkte kunststof	Rood	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-092	Met glasvezel versterkte kunststof	Grijs	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-111	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Rood, Zilver	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-112	Met glasvezel versterkte kunststof, Aluminium	Grijs, Zilver	1	220mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Snelle verzending
64568-089		Nee
64568-090		Nee
64568-109		Nee
64568-110		Nee
24568-357		Nee
24568-360		Nee
24568-358		Nee
24568-356		Nee

Catalogusnummer	Voltooien	Snelle verzending
24568-341	Geanodiseerd	Nee
24568-331	Geanodiseerd	Nee
24568-332	Geanodiseerd	Nee
24568-342		Nee
64568-085		Nee
64568-086		Nee
64568-091		Nee
64568-092		Nee
64568-111		Nee
64568-112		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE