


Geleiderail meerdelige, uit het midden vervaardigde aluminium/kunststof extrusie



KENMERKEN

Middenprofiel voor montage geleiderails voor een groefbreedte van 2,5 mm

er zijn 2 kunststof eindstukken nodig; deze worden aan beide uiteinden van het middenprofiel geduwd

Geleiderails kunnen worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen van 1,5 mm dik

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Diepte plaat	Kleur	Afwerking	Groefbreedte	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking
34562-822	1000mm	Zilver	Geanodiseerd	2.5	Aluminium	1
34562-814	220mm	Zilver	Geanodiseerd	2.5	Aluminium	1
34562-815	280mm	Zilver	Geanodiseerd	2.5	Aluminium	1
34562-813	160mm	Zilver	Geanodiseerd	2.5	Aluminium	1
34562-816	340mm	Zilver	Geanodiseerd	2.5	Aluminium	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Snelle verzending
34562-822	Middelste gedeelte	Subracks, Gevallen, Chassis	Nee
34562-814	Middelste gedeelte	Subracks, Gevallen, Chassis	Nee
34562-815	Middelste gedeelte	Subracks, Gevallen, Chassis	Nee
34562-813	Middelste gedeelte	Subracks, Gevallen, Chassis	Nee
34562-816	Middelste gedeelte	Subracks, Gevallen, Chassis	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering kan in Standard Pack Quantity (SPQ) zijn. De prijs is per afzonderlijk item.

Eén geleiderail bestaat uit 1 paar kopstukken en 1 profielstuk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE