

Verwarming

Compacte verwarming zonder ventilator.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lage oppervlaktetemperatuur, beschermende isolatie en temperatuurbeperking met PTC-weerstand

Montage met clip-on bevestiging

Spanningsingang met groot bereik AC 120 ... 240 V

Compacte verwarming zonder ventilator

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Macht	Materiaal	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
60715-224	150W	Plastic	1	Nee
60715-223	100W	Plastic	1	Nee
60715-220	10W	Plastic	1	Nee
60715-222	50W	Plastic	1	Nee

Catalogusnummer	Macht	Materiaal	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
60715-221	20W	Plastic	1	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE