

Inpac 19" Chassis



The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Grounding/earthing kit optional

RAL 7030 powder coat finish

For assembly with 19" components or individually with mounting plates

Three rows of ventilation slots in base for air inlet

Aluminum construction with die-cast front and rear frames

IP 20, in accordance with IEC 60529

External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101

Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

Modifications such as cutouts or paint available

SPECIFICATIES

Rekbreedte: 84HP

Producttype: Omkasting

Productserie: Inpac

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Voldoet aan	EMC-afscherming
10828-151	3U	254.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-152	3U	314.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-153	3U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-154	3U	434.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-156	4U	254.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-157	4U	314.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-158	4U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-159	4U	434.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-168	6U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-169	6U	434.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-171	2U	254.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-172	2U	314.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee
10828-173	2U	374.5mm	1	Rek	IEC 60297-3-101	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Statische belasting	Snelle verzending
10828-151	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-152	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-153	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Statische belasting	Snelle verzending
10828-154	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-156	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-157	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-158	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-159	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-168	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-169	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-171	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-172	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee
10828-173	Gepoedercoat	Aluminium, Staal	15kg	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Max. installation space when fitting 19" components is 75 HP.

Scope of delivery includes screws to fix rear and front panels.

Cover and base plate available in other colors.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE