

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN1326	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN1325	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN1330	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(28) C13, (6) C19	34	Zwart
EN1335	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(32) C13, (6) C19	38	Zwart
EN1337	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (6) C19	42	Zwart

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN1350	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	Zwart
EN1380	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(16) vergrendelen C13/C15, (16) vergrendelen C13/C15/C19/C 21	32	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Vermogensklasse	Lengte ingangskabel	Locatie van de ingangskabel
EN1326	Geen stroomonderbreker	Nee	0	3,7 kVA	3m	Bovenste invoer
EN1325	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN1330	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2			Bovenste invoer
EN1335	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2			Bovenste invoer
EN1337	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN1350	20 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer
EN1380	20 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	7,4 kVA	3m	Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Onderbrekings classificatie	Nominale spanning	Max. ingangsvermogen	Aan/uitschakelaar inbegrepen
EN1326	100 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	3,3 kVA	Nee
EN1325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	Nee
EN1330	200 – 240V	1 PH	5kAIC		7,44 kVA	

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Onderbrekingsclassificatie	Nominale spanning	Max. ingangsvermogen	Aan/uitschakelaar inbegrepen
EN1335	200 – 240V	1 PH	5kAIC		7,44 kVA	
EN1337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	Nee
EN1350	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	Nee
EN1380	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7,44 kVA	Nee

Table 4/6

Catalogusnummer	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel
EN1326	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Invoer	Ja
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Invoer	Nee
EN1330	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Invoer	Nee
EN1335	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Invoer	Nee
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Invoer	Nee
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Invoer	Nee
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Invoer	Nee

Table 5/6

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
EN1326	Staal	Poedercoating	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Staal	Poedercoating	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1330						

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
EN1335						
EN1337	Staal	Poedercoating	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	Staal	Poedercoating	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	Staal	Poedercoating	1490mm	56mm	55mm	8.02kg

Table 6/6

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
EN1326	1	Nee
EN1325	1	Nee
EN1330	1	Nee
EN1335	1	Nee
EN1337	1	Nee
EN1350	1	Nee
EN1380	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE