

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN5403	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (6) C19	36	Zwart
EN5325	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN5329	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (8) C19	32	Zwart
EN5337	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(38) C13, (6) C19	44	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde stopcontacten	Aantal stroomonderbrekers	Nominale stroom	Vermogensklasse	Locatie van de ingangskabel
-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

EN5403	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0			Bovenste invoer
EN5325	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2		7,4 kVA	Bovenste invoer
EN5329	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2		7,4 kVA	Bovenste invoer
EN5337	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	32A		Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Onderbrekingsclassificatie	Max. ingangsvermogen	Nominale spanning	Aan/uitschakelaar inbegrepen
EN5403	400V	3 PH WYE	5kAIC	11,0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee
EN5329	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee
EN5337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA		

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)	Stekkertype	Rekeenheden	Verwijderbare ingangskabel	Type meting
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat

Table 5/6

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
EN5403						

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
EN5325	Staal	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Staal	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Lengte ingangskabel	Snelle verzending
EN5403	1		Nee
EN5325	1	3m	Nee
EN5329	1	3m	Nee
EN5337	1		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE