

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN5402	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) C13, (6) C19	24	Zwart
EN5808	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (12) C19	24	Zwart
EN5810	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (12) C19	36	Zwart
EN5812	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (12) C19	48	Zwart
EN5850	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Geschakelde stopcontacten	Stroomonderbreker	Vermogensklasse	Aantal stroomonderbrekers	Locatie van de ingangskabel	Ingangsspanning
EN5402	Nee	Geen stroomonderbreker	11,0 kVA	0	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5808	Nee	16 A, 1-polig, Hy-mag	22,0 kVA	6	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5810	Nee	16 A, 1-polig, Hy-mag	22,0 kVA	6	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5812	Nee	16 A, 1-polig, Hy-mag		6	Bovenste invoer	400V
EN5850	Nee	20 A, 1-polig, Hy-mag	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	6	Bovenste invoer	380 – 415V

Table 3/6

Catalogusnummer	Fase	Onderbrekings classificatie	Nominale spanning	Max. ingangsvermogen	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)
EN5402	3 PH		415V	11,0 kVA	Nee	16 A
EN5808	3 PH		415V	22,0 kVA	Nee	32 A
EN5810	3 PH		415V	22,0 kVA	Nee	32 A
EN5812	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA		32 A
EN5850	3 PH		415V	17,3 / 22,1 kVA	Nee	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel	Materiaal
EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Uitlaat	Nee	Staal
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uitlaat	Ja	Staal

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel	Materiaal
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uitlaat	Nee	Staal
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uitlaat	Nee	
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Uitlaat	Nee	Staal

Table 5/6

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EN5402	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Poedercoating	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5812						1
EN5850	Poedercoating	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1

Table 6/6

Catalogusnummer	Lengte ingangskabel	Snelle verzending
EN5402	3m	Nee
EN5808	3m	Nee
EN5810	3m	Nee
EN5812		Nee
EN5850	1.8m	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE