

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen en de voeding van elke afzonderlijke contactdoos en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke contactdozen, voor bewaking op factureringsniveau van de eenheid

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN6402	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) C13, (6) C19	24	Zwart
EN6403	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (6) C19	36	Zwart
EN6450	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EN6808	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(12) C13, (12) C19	24	Zwart
EN6810	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (12) C19	36	Zwart

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN6812	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(36) C13, (12) C19	48	Zwart
EN6850	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EN6880	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(21) vergrendelen C13/C15, (21) vergrendelen C13/C15/C19/C21	42	Zwart
EN6910	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Zwart
EN6950	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Zwart
EN6980	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) vergrendelen C13/C15, (18) vergrendelen C13/C15/C19/C21	36	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde uitgangen	Aantal stroomonderbrekers	Huidige classificatie	Nominaal vermogen	Locatie van de invoerkabel
EN6402	Geen stroomonderbreker	Ja	0		11,0 kVA	Bovenste invoer
EN6403	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	0			Bovenste invoer
EN6450	Geen stroomonderbreker	Ja	0		11,5 kVA Noord-Amerika, 11,0 kVA International	Bovenste invoer
EN6808	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	6		22,0 kVA	Bovenste invoer
EN6810	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	6		22,0 kVA	Bovenste invoer

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde uitgangen	Aantal stroomonderbrekers	Huidige classificatie	Nominaal vermogen	Locatie van de invoerkabel
EN6812	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	6	32A		Bovenste invoer
EN6850	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	6		17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	Bovenste invoer
EN6880	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	6		17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	Bovenste invoer
EN6910	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	16		34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	Bovenste invoer
EN6950	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	12		34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	Bovenste invoer
EN6980	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	12		34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Max. Ingangsvermogen	Ingangsspanning	Fase	Inclusief aan/uitschakelaar	Nominale spanning	Uitgangsspanning
EN6402	11,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	230VAC
EN6403	11,0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6450	11,5 / 11,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6808	22,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	230VAC
EN6810	22,0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	230VAC
EN6812	22,0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6850	17,3 / 22,1 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC

Catalogusnummer	Max. Ingangsvermogen	Ingangsspanning	Fase	Inclusief aan/uitschakelaar	Nominale spanning	Uitgangsspanning
EN6880	17,3 / 22,1 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6910	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6950	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6980	34,6 / 43,5 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC

Table 4/6

Catalogusnummer	Type stekker	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Verwijderbare invoerkabel	Rekeenheden	Materiaal	Voltooien
EN6402	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6403	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A	Nee	0U		
EN6450	IEC 60309 520P6/516P6	20 A (16 A) Noord-Amerika, 16 A International	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6808	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6810	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6812	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	Nee	0U		
EN6850	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6880	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6910	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	Ja	0U	Staal	Poedercoating

Catalogusnummer	Type stekker	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Verwijderbare invoerkabel	Rekeenheden	Materiaal	Voltooien
EN6950	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	Nee	0U	Staal	Poedercoating
EN6980	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	Nee	0U	Staal	Poedercoating

Table 5/6

Catalogusnummer	Type dosering	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid
EN6402	Uitlaat	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN6403	Uitlaat					1
EN6450	Uitlaat	1490mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6808	Uitlaat	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1
EN6810	Uitlaat	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1
EN6812	Uitlaat					1
EN6850	Uitlaat	1780mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6880	Uitlaat	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1
EN6910	Uitlaat	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1
EN6950	Uitlaat	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1
EN6980	Uitlaat	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1

Table 6/6

Catalogusnummer	Lengte van de invoerkabel	Onderbrekingswaarde	Snelle verzending
-----------------	---------------------------	---------------------	-------------------

EN6402	3m		Nee
EN6403		5kAIC	Nee
EN6450	1.8m		Nee
EN6808	3m		Nee
EN6810	3m		Nee
EN6812		5kAIC	Nee
EN6850	1.8m		Nee
EN6880	1.8m		Nee
EN6910	1.8m		Nee
EN6950	1.8m		Nee
EN6980	1.8m		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE