


Interscale ventilatorhouder met ventilatoren



Interscale ventilatorhouder met ventilatoren, voor desktoptassen en 19-inch chassis. Verkrijgbaar in verschillende maten en met drie ventilatorversies, met een luchtstroomvolume van 10 tot 170 m³/u.

KENMERKEN

Ventilatorhouder voor montage aan de onderkant van de behuizing

Ventilatoren zijn eenvoudig aan te brengen op de ventilatorhouder met trillingsdempend bevestigingsmateriaal

Ventilatorhouders kunnen met 2 plastic voetjes in de bureauhouder worden bevestigd of met 2 schroeven in de 19-inch behuizing

Ventilatorhouder kan niet worden gebruikt in combinatie met de montageplaat (gebruik in plaats daarvan montageplaat met geïntegreerde ventilatorhouder)

Zie voor technische gegevens van ventilatoren de leveringsgegevens

SPECIFICATIES

Afwerking:	Aluminium-verzinkt
Type:	Ventilatorlade
Producttype:	Ventilatoreenheid
Ingangsspanning DC:	12V min

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Max. statische druk	Max. omgevingstemperatuur	Luchtstroom
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Max. statische druk	Max. omgevingstemperatuur	Luchtstroom
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Table 2/2

Catalogusnummer	Geluidsniveau	Hoogte	Materiaal	Voeding	Productserie	Snelle verzending
24828-104	18dB(A)	40mm	Staal	0.9W	Interscale	Nee
24828-105	18dB(A)	40mm	Staal	0.9W	Interscale	Nee
24828-107	18dB(A)	40mm	Staal	0.9W	Interscale	Nee
24828-204	32dB(A)	80mm	Staal	2W	Interscale	Nee
24828-205	32dB(A)	80mm	Staal	2W	Interscale	Nee
24828-207	32dB(A)	80mm	Staal	2W	Interscale	Nee
24828-305	43dB(A)	119mm	Staal	5.3W	Interscale	Nee
24828-307	43dB(A)	119mm	Staal	5.3W	Interscale	Nee

Catalogusnummer	Geluidsniveau	Hoogte	Materiaal	Voeding	Productserie	Snelle verzending
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Staal			Nee
24830-102		80mm	Staal			Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE