


Interscale montageplaat met ingebouwde ventilatorhouder en ventilatoren



Interscale-montageplaat met ingebouwde ventilatorhouder en ventilatoren, voor desktoptassen en 19-inch chassis. Verkrijgbaar in verschillende maten en met drie ventilatorversies, met een luchtstroomvolume van 10 tot 170 m³/u.

KENMERKEN

Montageplaat (4 mm verhoogd) met geïntegreerde ventilatorhouder inclusief ventilatorkit voor geperforeerde behuizingen
 Ventilatoren zijn eenvoudig aan te brengen op de montageplaat met behulp van vibrationdamping-bevestigingsmateriaal
 De montageplaat wordt met 4 plastic voetjes in de desktopbehuizing bevestigd of met 4 schroeven in de 19-inch behuizing
 Zie voor technische gegevens van ventilatoren de leveringsgegevens

SPECIFICATIES

Voltooien: Aluminium-verzinkt
Producttype: Montageplaat

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Hoogte	Materiaal	Productfamilie
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-254			1		Staal	Interscale
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Hoogte	Materiaal	Productfamilie
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Staal	Interscale
24827-205			1		Staal	
24827-207			1		Staal	
24827-305			1		Staal	
24827-307			1		Staal	

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Type	Werkt met	Snelle verzending
24827-154		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-254		Montageplaat		Nee

Catalogusnummer	Rekbreedte	Type	Werkt met	Snelle verzending
24827-155		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-255		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-175		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-275		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-195		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-105	19HP	Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-375		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-295		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-197		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-297		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-395		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-397		Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-107	19HP	Montageplaat	Kleine behuizing	Nee
24827-205				Nee
24827-207				Nee
24827-305				Nee
24827-307				Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE