

Monitor, toetsenbord, touchpad, 1 u lade



Ontworpen voor standaard 19-inch rekmontage ontworpen voor comfort robuust ontwerp voor intensief gebruik of gebruik onder zware omstandigheden

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Uittrekbaar 17-inch TFT-kleurenmonitorchassis, 1 u (resolutie 1280 x 1024; aansluiting op VGA-interface)

Toetsenbord met toetsenbordindeling in verschillende talen (aansluiting via USB)

Geïntegreerd touchpad (aansluiting via USB)

Voedingsspanning: Ingang met groot bereik (nominale netspanning 110 tot 240 VAC), voeding 12, 24 en 48 VDC op aanvraag

In de diepte verstelbare montage voor verschillende toonhoogten van serverpaneel-/glijbeugels; montagediepte (afmeting c = afstand van 19-inch profielen): Afmeting c 470 ... 740 mm

SPECIFICATIES

Diepte: 470mm
Producttype: Kast/reklade

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Type	Werkt met
60118-580	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, toetsenbord, touchpad	19" kasten

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Type	Werkt met
60118-582	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, toetsenbord, touchpad	19" kasten
60118-581	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, toetsenbord, touchpad	19" kasten

Table 2/2

Catalogusnummer	Type toetsenbord	Snelle verzending
60118-580	QWERTY UK	Nee
60118-582	AZERTY	Nee
60118-581	QWERTZ	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Verdere versies op aanvraag. Met trackball of numeriek toetsenblok.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor andere toetsenbordindelingen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE