


# MultipacPRO 19-inch chassis, aluminium, voor Eurocards-assemblage



Dit 19-inch chassis is een soort subrack die geschikt is voor horizontale montage of de montage van niet-standaard componenten zoals transformatoren of andere zwaar belaste accessoires die gewoonlijk op een chassisplaat zijn gemonteerd. Deze versie is voorbereid voor horizontale printplaat montage.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Aluminium constructie

Afneembaar voor- en achterpaneel voor eenvoudige bewerking

IP 20, in overeenstemming met IEC 60529

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen zijn beschikbaar

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -105

EMC-afscherming: CA. 20 dB(A) bij 2 GHz zonder beschermmateriaal. >40 dB(A) bij 1 GHz met toevoeging van roestvrijstalen pakking tussen voorpaneel en behuizing

Deksel en basisplaat geboord met gaten voor horizontale montage van euroboards

## SPECIFICATIES

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>       | Aluminium                     |
| <b>Afwerking:</b>       | Geanodiseerd; Gepassiveerd    |
| <b>Productserie:</b>    | MultipacPRO                   |
| <b>EMC-afscherming:</b> | Nee (achteraf te installeren) |

Type: Vast  
Producttype: Subrack/chassis

Table 1/1

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Diepte | Bruikbare breedte | Montage | Voldoet aan                                       | Snelle verzending |
|-----------------|-----------|--------|-------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 20860-641       | 1U        | 220mm  | 403mm             | Rek     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105 | Nee               |
| 20860-642       | 1U        | 280mm  | 403mm             | Rek     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105 | Nee               |
| 20860-645       | 2U        | 280mm  | 403mm             | Rek     | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101                  | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de voorhandgrepen afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE