


Novastar 19-inch paneel-/schuifsteun



Novastar 19-inch montageset voor paneel/schuifmontage, met een draagvermogen van 400 kg, zorgt voor eenvoudige montage van 19-inch componenten op diepteligen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor inbouwmontage van 19-inch componenten

Voor montage op dieptedelen (raster van 25 mm)

Draagvermogen 400 kg

SPECIFICATIES

Producttype: Schuifbevestiging

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien	Hoogte
27230-172	6U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	267.1mm
27230-173	9U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	400.45mm
27230-174	12U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	533.8mm
27230-175	16U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	711.6mm
27230-176	20U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	889.4mm
27230-177	25U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1111.65mm
27230-197	29U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1291mm
27230-178	34U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1511.7mm
27230-179	38U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1689.5mm
27230-180	43U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1911.75mm
27230-181	47U	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	2089.55mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Verpakkingseenheid	Certificeringen	Snelle verzending
27230-172	Paar	RoHS	Nee
27230-173	Paar	RoHS	Nee
27230-174	Paar	RoHS	Nee
27230-175	Paar	RoHS	Nee
27230-176	Paar	RoHS	Nee

Catalogusnummer	Verpakkingseenheid	Certificeringen	Snelle verzending
27230-177	Paar	RoHS	Nee
27230-197			Nee
27230-178	Paar	RoHS	Nee
27230-179	Paar	RoHS	Nee
27230-180	Paar	RoHS	Nee
27230-181	Paar	RoHS	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE