


Unibody-kast voor buiten



Telecom- en spoorweggtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Dubbelwandig, al

IP 55

Binnenbehuizing uit één stuk met verwijderbare buitenbekleding

Warmteafvoer door natuurlijke convectie, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
11249-005	Buitenkast	Unibody	20U	1100mm	700mm	500mm
11249-003	Buitenkast	Unibody	16U	930mm	700mm	500mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Wandtype	Type deur	Toegang	Koeling	EMC-afscherming	Voldoet aan
11249-005	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-003	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Snelle verzending
11249-005	1	Poedercoating	Nee
11249-003	1	Poedercoating	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel paneel-/schuifsteunen afzonderlijk.

Verdere basis-/plinthoogte op aanvraag.

Bestel de montageset voor wandmontage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE