

Kit met insteekbare eenheid met IET-handgreep, afgeschermd, zwart 3 u



Insteekeenheid, met IET-insteekmachine/uitneemgereedschap, zwarte handgreep, 3 u, voorste eenheid. Het u-vormige voorpaneel maakt afscherming mogelijk met een textielpakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

U-vormig voorpaneel voor textielpakking

Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)

Schakel de installatie van een microschakelaar in

De installatie van codeerpennen in overeenstemming met IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10 mogelijk maken

SPECIFICATIES

Rekhoogte:	3U
Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel met handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type EMC-pakking	Afwerking voorzijde
20848-763	4HP	1	IET	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20848-765	12HP	1	IET	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
20848-764	8HP	1	IET	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Hoogte	Breedte	Snelle verzending
20848-763	Geëtst	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm	Nee
20848-765	Geëtst	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	60.6mm	Nee
20848-764	Geëtst	Nee	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	40.3mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE