

Kit met insteekbare eenheid met Trapezoid-handgreep, afgeschermd, grijs



Insteekmodule, met statische handgreep en u-vormig voorpaneel. De grijze handgreep is gemonteerd op het voorpaneel. Het u-vormige paneel maakt de montage van een textielpakking mogelijk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel, u-profiel, afgeschermd

Handgreep zonder uittrekfunctie

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel met handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type pakking
20848-663	3U	3HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type pakking
20848-664	3U	4HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-665	3U	5HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-666	3U	6HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-667	3U	7HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-668	3U	8HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-669	3U	10HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-671	6U	3HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-670	3U	12HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-672	6U	4HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-675	6U	7HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-673	6U	5HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-674	6U	6HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-676	6U	8HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-677	6U	10HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
20848-678	6U	12HP	1	Trapezoid, Statisch	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Brandbaar vermogen	Voldoet aan	Hoogte (H)
20848-663	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Brandbaar vermogen	Voldoet aan	Hoogte (H)
20848-664	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-665	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-666	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-667	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-668	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-669	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-671	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-670	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	128.4mm
20848-672	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-675	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-673	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm


Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Brandbaar vermogen	Voldoet aan	Hoogte (H)
20848-674	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-676	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-677	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm
20848-678	Geanodiseerd	Geëts	Nee	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	261.8mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
20848-663	14.9mm	Nee
20848-664	20mm	Nee
20848-665	25mm	Nee
20848-666	30.1mm	Nee
20848-667	35.2mm	Nee
20848-668	40.3mm	Nee
20848-669	50.5mm	Nee
20848-671	14.9mm	Nee
20848-670	60.6mm	Nee
20848-672	20mm	Nee

Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
20848-675	35.2mm	Nee
20848-673	25mm	Nee
20848-674	30.1mm	Nee
20848-676	40.3mm	Nee
20848-677	50.5mm	Nee
20848-678	60.6mm	Nee

DIAGRAMMEN



North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE